



## **Caratteristiche tecniche FISIOTEK HP2**

### **Movimenti eseguiti sulla spalla:**

- Elevazione  $5^{\circ} \div 180^{\circ}$
- Adduzione-abduzione  $35^{\circ} \div 150^{\circ}$
- Rotazione interna esterna  $90^{\circ} \div 0^{\circ} \div 90^{\circ}$

### **Movimenti eseguiti sul gomito (con appositi accessori):**

- Flesso-estensione  $0^{\circ} \div 150^{\circ}$
- Prono-supinazione  $90^{\circ} \div 0^{\circ} \div 90^{\circ}$

### **Movimenti eseguiti sul polso (con appositi accessori):**

- Flesso-estensione  $80^{\circ} \div 0^{\circ} \div 80^{\circ}$
- Deviazione ulnare-radiale  $20^{\circ} \div 0^{\circ} \div 30^{\circ}$

### **Funzioni programmabili:**

- Range di movimento
- Velocità in entrambe i sensi di marcia: min.  $1^{\circ}/\text{sec}$ . max.  $3,6^{\circ}/\text{sec}$ .
- Tempo di lavoro
- Incremento automatico dell'ampiezza del movimento su entrambe i limiti
- Pausa in entrambe i limiti del movimento
- Cicli di riscaldamento (Warm up)

### **Dati tecnici:**

- Alimentazione:  $85 \div 260 \text{ V} \sim 50 \div 60 \text{ Hz}$ .
- Sicurezza elettrica: Classe 1 B Norma EN 60601-1
- Compatibilità elettromagnetica: Gruppo 1 Classe B Norma EN 60601-1-2
- Classificazione secondo Direttiva CEE 93/42: Classe IIa
- Peso: Kg.77

L'apparecchio è conforme ai Requisiti Essenziali applicabili di sicurezza, salute e protezione stabiliti dalla Direttiva CEE 93/42.

---

#### **Rimec srl**

Loc.Braine 57/a  
40036 Rioveggio Bologna Italy  
☎ ++39-051-6777798  
Fax ++39-051-6777357  
✉ e-mail [rimec@rimec.it](mailto:rimec@rimec.it)  
Web site: [www.rimec.it](http://www.rimec.it)

---